

KONEKTORY PRIAME KONFEKČNE POUŽITEĽNÉ S REZNÝM ZVERNÝM PRIPOJENÍM

S12-G-8


► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV



- Konektor pre flexibilnú konfekcionalizáciu na mieste
- Konfekcionalizácia bez odizolovania jednotlivých žíl šetriaca čas

► Technické údaje

Objednávacie č.	S12-G-8
Prípojný závit	M12
Druh pripojenia	Rezným zverným pripojením
Prevedenie	Rovno
Počet kontaktov	8
Kódovanie	A
Menovité napätie [V]	60
Zaťažiteľnosť prúdom na kolík (pri 40 °C) [A]	2
Izolačný odpor	$\geq 10^9 \Omega$
Prechodový odpor	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Materiál kontaktov	Kov, CuZn, pozlátené
Materiál držiakov kontaktov	Plast, PA, BK
Materiál rukovätí	Plast, PA, BK
Materiál spojovacej matice	-
Prierez pripojenia	max. 0,5 mm ²
Rozsah upnutia/vonkajší priemer [mm]	6 ... 8
Typ pripojenia	Rezným zverným pripojením
Teplota okolia [°C]	-
Druh krytia potiem IEC 60529	IP67



Obsadenie PIN-ov

