

ZŁĄCZA WTYKANE KĄTOWE, KONFEKCJONOWANE, Z PRZYŁĄCZEM LUTOWANYM


S8-W-3

► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE



- Złącza wtykane do elastycznego konfekcjonowania w miejscu montażu.

Nr katalogowy	S8-W-3
Gwint przyłączeniowy	M8
Rodzaj przyłączenia	Przyłącze lutowane
Wersja	Kątowe
Liczba styków	3
Napięcie znamionowe [V]	60
Obciążalność prądowa pojedynczego pinu (w temp. 40°C) [A]	4
Rezystancja izolacji	$\geq 10^9 \Omega$
Rezystancja skrośna	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Materiał styków	metal, CuZn, pozłacane
Materiał podstawy styków	tworzywo sztuczne, PA, BK
Materiał uchwytu	tworzywo sztuczne, PBT/PA, BK
Materiał wierzchni	-
Przekrój przewodów	maks. 0.25 mm ²
Zakres zacisku / średnica zewnętrzna [mm]	3.5 ... 5
Typ przyłącza	Przyłącze lutowane
Temperatura otoczenia [°C]	-40 ... +85
Typ ochrony wg IEC 60529	IP67



Obłożenie PIN-ów

