

可自行焊接快速接头

S8-W-3


▶ 产品规格



▶ 可在现场灵活集束的插拔连接器

▶ 技术数据

订购编号	S8-W-3
固定螺纹	M8
固定类型	焊接连接
规格	弯头
接触点/面数量	3
额定电压 [V]	60
电流负荷(40°) [A]	4
绝缘电阻	≥10 ⁹ Ω
电阻	≤3mΩ
触点材料	合金, 铜锌, 镀金
触头载体材料	塑料, PA, 黑色
夹紧基体材料	塑料, PBT/PA, 黑色
连接螺母材料	-
连接横截面积	最大 0.25 mm ²
压接区域/ 外直径 [mm]	3.5 ... 5
连接类型	焊接连接
环境温度范围 [°C]	-40 ... +85
根据IEC 60529标准安全保护	IP67



PIN分配

