

CONNECTEUR COUDÉ CONFECTIONNABLE AVEC UN RACCORDEMENT À SOUDER

S8-W-4


► SPÉCIFICATIONS PRODUIT



► Connecteur enfichable pour confection flexible sur place

► Caractéristiques techniques

N° de commande	S8-W-4
Raccord fileté	M8
Type de raccordement	Raccord à souder
Modèle	Coudé
Nombre de contacts	4
Tension d'évaluation [V]	30
Courant admissible par pin par 40°C [A]	4
Résistance d'isolation	$\geq 10^9 \Omega$
Résistance	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Matériau-contact	Métal, CuSn, plaqué or
Matériau-porte-contact	Plastique, PA, BK
Matériau surmoulage	Plastique, PBT/PA, BK
Matériau bague	-
Diamètre de connexion	max. 0.25 mm ²
Fixation visée/diamètre extérieur [mm]	3.5 ... 5
Type de raccordement	Raccord à souder
Température ambiante [°C]	-40 ... +85
Protection de IEC 60529	IP67



Affectation des broches

