

夹持装运部件

短升降气缸 - SHD 系列

▶ 产品规格



▶ 备注

SH 气缸可通过旋入式套管与吸盘相结合

ZUB0028 - 接口类型 2

ZUB0029 - 接口类型 1

▶ 特征

内藏式文丘里管用于产生真空

▶ 配件建议



旋入式套管

ZUB0028



旋入式套管

ZUB0029



接近开关安装座

KB3M



接近开关电缆5m-直接
出线

NJ3-E2



流量控制阀 - 转动式

DRVM5X4

订购编号	▶ 技术数据*	
	SHD25	SHD50
行程 [mm]	25	50
压力 [N]	100	100
最大收缩力 [N]	100	100
每循环耗气体积 [cm ³]	12	25
操作温度 [°C]**	5 ... +80	5 ... +80
重量 [kg]	0.19	0.27

*所有数据在6 bar 气压下测量

**温度在 150°C 以内的, 在订购编号后面增添附加字母 T

