

SPN 零点夹紧系统

SPN062P6 - 夹板

▶ 6 路



- ▶ 优化了结构高度, 结构紧凑
- ▶ 高精度的系统组件
- ▶ 集成空气供应/分配装置
- ▶ 集成 PLUS 接口
- ▶ 可根据要求提供 Advanced 零点夹紧系统
- ▶ 可变的固定方式

订购编号	▶ 技术数据	
	SPN062P6E6SD-B	SPN062P6E4SD-B
运行模式	气动	气动
最大保持力	6xM8	6xM8
操作气压 [bar]	6 ... 7	4 ... 7
牵引力 [kN]	2.0	1.0
带 PLUS 连接的牵引力 [kN]	6x5	6x2.5
操作温度 [°C]	-10 ... +70	-10 ... +70
防止旋转	有	有
增压连接	有	有
空气清洁功能	没有	没有
活塞位置识别装置	没有	没有
支承面检查功能	没有	没有
材料	硬化不锈钢 / 钢	硬化不锈钢 / 钢
重量 [kg]	15	15

