

NULLPUNKTSPANNSYSTEM SPN

SPN138P6 - SPANNPLATTE


► 6-FACH



- Kompakte Bauweise mit optimierter Bauhöhe
- Systembaugruppe mit hoher Präzision
- Integrierte Luftzuführung/ -verteilung
- Integrierter PLUS-Anschluss
- Auf Anfrage mit Advanced Nullpunktspannsystem lieferbar
- Variable Befestigungsmöglichkeiten

► Technische Daten

| Bestell-Nr. | SPN138P6E6SD-B | SPN138P6E4SD-B |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Betriebsart | Pneumatisch | Pneumatisch |
| Haltekraft max. | 6xM12/M16 | 6xM12/M16 |
| Betriebsdruck [bar] | 6 ... 7 | 4 ... 7 |
| Einzugskraft [kN] | 18,0 | 12,0 |
| Einzugskraft mit PLUS-Anschluss [kN] | 6x36 | 6x24 |
| Betriebstemperatur [°C] | -10 ... +70 | -10 ... +70 |
| Verdrehsicherung | Ja | Ja |
| PLUS-Anschluss | Ja | Ja |
| Ausblasfunktion | Nein | Nein |
| Kolbenstellungsabfrage | Nein | Nein |
| Auflagenkontrolle | Nein | Nein |
| Werkstoff | Edelstahl gehärtet / Stahl | Edelstahl gehärtet / Stahl |
| Gewicht [kg] | 85 | 85 |



- ① Entriegeln
- ② PLUS-Anschluss
- ⑥ Befestigungsschraube*
- ⑦ Gewindebohrung Transport
- ⑧ Verschlusskappe
- ⑨ Nutenstein*
- ⑩ Befestigungsschraube Nutenstein*

* nicht im Lieferumfang enthalten

