
STRUKTURDÄMPFER BASICSTOP **SERIE RADIAL STANDARD**

► PRODUKTSPEZIFIKATIONEN




➤ Bauweise	Radial
➤ Shore-Härte Hard	55D
► Shore-Härte Medium	40D
Dämpfungsanteil Hard	bis zu 60 %
Dämpfungsanteil Medium	bis zu 50 %
Aufprallgeschwindigkeit	0,1 5 [m/s]
Zulässiger Temperaturbereich	-50 +90 [°C]
Aufprallwinkel max.	30 [°]
► LABS-frei	Ja
► RoHS-konform	Ja
► REACH-konform	Ja

► TECHNISCHE DATEN



	Montagehinweise							
	Gewinde	Schlüsselweite	Anzugsmoment	Gewicht				
Bestell-Nr.		[mm]	[Nm]	[9]				
TPC-M5-R	M5	3	3	3				
TPC-M6-R	M6	5	5	6				
TPC-M8-R	M8	6	12	14				

Die Strukturdämpfer müssen auf der Unterseite vollständig aufliegen. Die Schrauben sind beim jeweiligen BasicStop Strukturdämpfer bereits im Lieferumfang enthalten. Zusätzlich können diese einzeln bestellt werden.





► TECHNISCHE DATEN

		► Radia	al Standard									
		Energieaufnahme max. Dauerbetrieb Nots		e max. Notstoppbetrieb	Hub max.	Höhe H bei Hub=0	Breite W		Tiefe T	Einschraublänge E max.	Gewinde	Gewicht
		pro Hub	pro Stunde	pro Hub		Hub=0	Hub=0	Hub=max.				(inkl. Schraube)
	Bestell-Nr.	[J]	[J/h]	[J]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[g]
HARD	TPC-RS23X13H	2,7	81	5,7	15	23	30	38	13	5	M5	4
	TPC-RS30X19H	6	180	18	19	30	39	50	19	5	M5	11
	TPC-RS36X20H	8,7	261	24	23	36	45	58	20	5	M5	16
	TPC-RS42X34H	11,7	351	20	32	42	52	68	34	5	M5	25
	TPC-RS53X43H	25	750	46	41	53	64	87	43	5	M5	51
	TPC-RS56X46H	66,5	1.995	98	37	56	68	88	46	6	M6	80
	TPC-RS64X46H	81,5	2.445	106	42	64	79	102	46	6	M6	105
	TPC-RS69X51H	124	3.720	206	46	69	86	109	51	6	M6	146
	TPC-RS69X67H	158	4.740	261	46	69	86	111	67	8	M8	190
	TPC-RS77X82H	228	6.840	342	50	77	95	124	82	8	M8	266
	TPC-RS84X81H	290	8.700	427	56	84	102	133	81	8	M8	319
	Bestell-Nr.											
	TPC-RS25X13M	1,2	36	1,8	17	25	28	38	13	5	M5	6
	TPC-RS32X19M	2,3	69	5,4	21	32	37	50	19	5	M5	13
	TPC-RS37X20M	3,5	105	8,1	25	37	42	58	20	5	M5	17
_	TPC-RS44X35M	5,8	174	8,3	34	44	50	68	35	5	M5	26
3	TPC-RS55X43M	12	360	17	43	55	63	87	43	5	M5	51
ੂ	TPC-RS59X46M	23	690	33	40	59	66	88	46	6	M6	77
MEDIUM	TPC-RS67X46M	34,5	1.035	43	46	67	76	102	46	6	M6	104
_	TPC-RS73X51M	45	1.350	74	50	73	83	109	51	6	M6	142
	TPC-RS73X67M	68	2.040	92	50	73	85	111	67	8	M8	206
	TPC-RS83X83M	92	2.760	122	57	83	93	124	83	8	M8	297
	TPC-RS88X81M	115	3.450	146	60	88	100	133	81	8	M8	335