

ENERGIEELEMENT

WER1000FIL01-19-B

Bestell-Nr.	WER1000FIL01-19-B
Serie	WER1000
Übertragungsart	Kommunikation
Funktion	Hot-Plug
Datenübertragung	IO-Link
Passend für Baugröße	HWR63 / HWR80 / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40 / FWR50 / FWR63 / FWR80 / WWR40 / WWR50 / WWR63 / WWR80
Passend für	Festteil
Anzahl Kontakte	5
Verbindungsart	Federkontakte
Nennstrom [A]	2
Betriebsspannung [V]	30
Anschlussgewinde	M12
Codierung	A
Anschlusstyp	Stift
Anschlussart	Rundsteckverbinder
Anschlussausrichtung	radial
Fügekraft [N]	10
Lösekraft [N]	-
Schutzart nach IEC 60529	IP54*
Gewicht [kg]	0,029

*nur im gekoppelten Zustand

