

# MÓDULO DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA **ZIMMER** group

## WER1000FIL01-19-B

Referencia	► Datos técnicos
Serie	WER1000
Tipo de transferencia	eléctrica
Función	Conexión en caliente
Transmisión de datos	IO-Link
Adecuado para tamaño constructivo	HWR / HWR2000 / FWR / WWR - 31 / 40 / 50 / 63 / 80
Adecuado para	Parte fija
Número de contactos	5
Modo de unión	Contactos por resorte
Corriente nominal [A]	2
Tensión de servicio [V]	30
Rosca de conexión	M12
Codificación	A
Tipo de conexión	Macho
Tipo de conexión	Conector redondo
Orientación de la conexión	radial
Fuerza de acople [N]	10
Fuerza de desacople [N]	-
Protección según IEC 60529	IP54*
Peso [kg]	0.029

\*sólo en estado acoplado

