

WER1000FIL01-19-B

► Dati tecnici	
Numero d'ordine	WER1000FIL01-19-B
Serie	WER1000
Tipo di trasmissione	elettrica
Funzione	Spina a caldo
Trasmissione dati	IO-Link
Adatto per dimensioni costruttive	HWR / HWR2000 / FWR / WWR - 31 / 40 / 50 / 63 / 80
Adatto per	Parte fissa
Numero contatti	5
Tipo di collegamento	Contatti molleggiati
Corrente nominale [A]	2
Tensione di esercizio [V]	30
Filettatura di collegamento	M12
Codifica	A
Modalità di connessione	Pin
Tipo di connessione	Connettore rotondo
Orientamento del collegamento	radiale
Forza di accoppiamento [N]	10
Forza di distacco [N]	-
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP54*
Peso [kg]	0.029

*solo nello stato accoppiato

