

| Nr katalogowy            | Dane techniczne                                    |
|--------------------------|--|
| Seria                    | WER1000  |
| Rodzaj przenoszenia      | elektryczne  |
| Funkcja                  | Hot-Plug   |
| Transmisja danych        | IO-Link  |
| Pasuje do rozmiar        | HWR / HWR2000 / FWR / WWR – 31 / 40 / 50 / 63 / 80 |
| Pasuje do                | Część stała  |
| Liczba styków            | 5  |
| Rodzaj połączenia        | Styki sprężynowe                                   |
| Prąd znamionowy [A]      | 2  |
| Napięcie robocze [V]     | 30   |
| Gwint przyłączeniowy     | M12  |
| Kodowanie                | A  |
| Typ przyłącza            | Kotek  |
| Rodzaj przyłączenia      | Złącze okrągłe                                     |
| Orientacja połączeń      | radialna   |
| Siła spajająca [N]       | 10   |
| Siła rozdzielająca [N]   | -  |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54*  |
| Masa [kg]                | 0.029  |

\*tylko w stanie sprężonym

