

Nr katalogowy	Dane techniczne
Seria	WER1000
Rodzaj przenoszenia	pneumatyczna
Pasuje do rozmiar	HWR / HWR2000 / FWR / WWR – 31 / 40 / 50 / 63 / 80
Pasuje do	Część stała
Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych	2
Gwint przyłączeniowy	M5
Ciśnienie robocze [bar]	-0.6 ... 10
Przepływ na element przenoszący [l/min]	150
Orientacja połączeń	radialna lub osiowa
Typ ochrony wg IEC 60529	IP54*
Masa [kg]	0.026

*tylko w stanie sprężonym

