

WER1000FPL04-12-B

► Caractéristiques techniques	
N° de commande	WER1000FPL04-12-B
Série	WER1000
Mode de transfert	pneumatique
Pour taille de fabrication	HWR / HWR2000 / WWR - 31 / 40 / 50 / 63 / 80
Pour	Partie fixe
Nombre de raccords pour fluides	4
Raccord fileté	M5
Pression de service [bar]	-0.6 ... 10
Débit par transmetteur [l/min]	150
Orientation du raccordement	radiale ou axiale
Protection de IEC 60529	IP54*
Poids [kg]	0.035

*uniquement dans l'état couplé

