

WER1000FPL04-12-B

► Dati tecnici	
Numero d'ordine	WER1000FPL04-12-B
Serie	WER1000
Tipo di trasmissione	pneumatici
Adatto per dimensioni costruttive	HWR / HWR2000 / WWR - 31 / 40 / 50 / 63 / 80
Adatto per	Parte fissa
Quantità di passaggi pneumatici	4
Filettatura di collegamento	M5
Pressione di esercizio [bar]	-0.6 ... 10
Portata d'aria per ogni passaggio [l/min]	150
Orientamento del collegamento	radiale o assiale
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP54*
Peso [kg]	0.035

*solo nello stato accoppiato

