

## WER1000FSI04-00-B

► Caractéristiques techniques	
<b>N° de commande</b>	<b>WER1000FSI04-00-B</b>
Série	WER1000
Mode de transfert	électrique
Fonction	Courant de signal
Pour taille de fabrication	HWR / HWR2000 / FWR / WWR - 31 / 40 / 50 / 63 / 80
Pour	Partie fixe
Nombre de contacts	4
Type de connecteur	Contacts à ressort
Courant nominal [A]	3
Tension de service [V]	60
Raccord fileté	M8
Type de raccordement	Fiche mâle
Type de raccordement	Raccord à fiche ronde
Orientation du raccordement	radiale
Force de serrage [N]	4
Force de desserrage [N]	-
Protection de IEC 60529	IP54*
Poids [kg]	0.02

\*uniquement dans l'état couplé

