

ENERGIEELEMENT

WER1000FSI08-10-B

► Technische Daten

Bestell-Nr.	WER1000FSI08-10-B
Serie	WER1000
Übertragungsart	elektrisch
Funktion	Signalstrom mit direktem Anschluss an UR
Passend für Baugröße	HWR / HWR2000 / FWR / WWR – 31 / 40 / 50 / 63 / 80
Passend für	Festteil
Anzahl Kontakte	8
Verbindungsart	Federkontakte
Nennstrom [A]	1.5
Betriebsspannung [V]	30
Anschlussgewinde	M8
Anschlussstyp	Buchse
Anschlussart	Rundsteckverbinder
Anchlussausrichtung	radial
Fügekraft [N]	8
Lösekraft [N]	-
Schutzart nach IEC 60529	IP54*
Gewicht [kg]	0,04

*nur im gekoppelten Zustand

