

ELEMENT ZASILAJĄCY

WER1000LIL01-00-B

Nr katalogowy	Dane techniczne
Seria	WER1000
Rodzaj przenoszenia	elektryczne
Transmisja danych	IO-Link
Pasuje do rozmiar	HWR / HWR2000 / FWR / WWR – 31 / 40 / 50 / 63 / 80
Pasuje do	Element luźny
Liczba styków	5
Rodzaj połączenia	Styki sprężynowe
Prąd znamionowy [A]	5
Napięcie robocze [V]	30
Gwint przyłączeniowy	M12
Kodowanie	A
Typ przyłącza	Gniazdo
Rodzaj przyłączenia	Złącze okrągłe
Orientacja połączeń	radialna
Siła spajająca [N]	10
Siła rozdzielająca [N]	-
Typ ochrony wg IEC 60529	IP54*
Masa [kg]	0.029

*tylko w stanie sprężonym



