

ELÉMENT D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

WER1000LIL01-19-B

► Caractéristiques techniques	
N° de commande	WER1000LIL01-19-B
Série	WER1000
Mode de transfert	électrique
Fonction	Connexion à chaud
Transfert de données	IO-Link
Pour taille de fabrication	HWR / HWR2000 / FWR / WWR - 31 / 40 / 50 / 63 / 80
Pour	Partie mobile
Nombre de contacts	5
Type de connecteur	Contacts à ressort
Courant nominal [A]	2
Tension de service [V]	30
Raccord fileté	M12
Codage	A
Type de raccordement	Douille
Type de raccordement	Raccord à fiche ronde
Orientation du raccordement	radiale
Force de serrage [N]	10
Force de desserrage [N]	-
Protection de IEC 60529	IP54*
Poids [kg]	0.031

*uniquement dans l'état couplé

