

WER1000LPL04-12-B

► Dane techniczne	
Nr katalogowy	WER1000LPL04-12-B
Seria	WER1000
Rodzaj przenoszenia	pneumatyczna
Pasuje do rozmiar	HWR / HWR2000 / WWR – 31 / 40 / 50 / 63 / 80
Pasuje do	Element luźny
Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych	4
Gwint przyłączeniowy	M5
Ciśnienie robocze [bar]	-0.6 ... 10
Przepływ na element przenoszący [l/min]	150
Orientacja połączeń	radialna lub osiowa
Typ ochrony wg IEC 60529	IP54*
Masa [kg]	0.033

*tylko w stanie sprzężonym

