ENERGIEELEMENT
WER1000LSI04-15-B

	▶ Technische Daten
Bestell-Nr.	**WER1000LSI04-15-B**
Serie	WER1000
Übertragungsart	elektrisch
Funktion	Signalstrom mit werkzeugseitigem Sensoranschluss
Passend für Baugröße	HWR63 / HWR80 / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40 / FWR50 / FWR63 / FWR80 / WWR40 / WWR50 / WWR63 / WWR80
Passend für	Losteil
Anzahl Kontakte	2x4
Verbindungsart	Federkontakte
Nennstrom [A]	3
Betriebsspannung [V]	60
Anschluss Sensor X1	Buchse M8, 4-polig
Anschluss Sensor X2	Buchse M8, 4-polig
Anschlussart	Rundsteckverbinder
Anschlussausrichtung	radial
Fügekraft [N]	8
Lösekraft [N]	-
Schutzart nach IEC 60529	IP54*
Gewicht [kg]	0,031

*nur im gekoppelten Zustand



PIN - Belegung





PIN - Belegung






-X3
X1 Pin 2
X1 Pin 4
X2 Pin 2
X2 Pin 4
X1 Pin 3 GND
X2 Pin 3 GND
X1 Pin 1 +24V
X2 Pin 1 +24V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BN
WH
BU
BK
-X1
-X2
X3
X2
X1