






ENERGIEELEMENT

WER1000LSI08-10-B


► Technische Daten

Bestell-Nr.	WER1000LSI08-10-B
Serie	WER1000
Übertragungsart	elektrisch
Funktion	Signalstrom mit direktem Anschluss an UR
Passend für Baugröße	HWR63 / HWR80 / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40 / FWR50 / FWR63 / FWR80 / WWR40 / WWR50 / WWR63 / WWR80
Passend für	Losteil
Anzahl Kontakte	8
Verbindungsart	Federkontakte
Nennstrom [A]	1.5
Betriebsspannung [V]	30
Anschlussgewinde	M8
Anschlusstyp	Stift
Anschlussart	Rundsteckverbinder
Anchlussausrichtung	radial </td
Fügekraft [N]	8
Lösekraft [N]	-
Schutzart nach IEC 60529	IP54 *
Gewicht [kg]	0,019

* nur im gekoppelten Zustand



PIN - Belegung



PIN - Belegung

