


Numero d'ordine	WER106LH2DNW8
adatto per	Lotto parte
Filettatura di collegamento	G1/2"
Quantità di giunti idraulici	2
Diametro nominale	8
Portata per ogni trasmettitore max.	25
Pressione di esercizio mass. [bar]*	250
Pressione accoppiamento mass. [bar]**	10
Peso [kg]	1.00

*a partire da una pressione di ca. 50 bar deve esserci un serraggio esterno degli elementi

** Osservare la forza della frizione

► Forza della frizione per giunto idraulico



► Portata

