

ENERGIEELEMENT

WER1500FSI08-00-A

► Technische Daten

Bestell-Nr.	WER1500FSI08-00-A
Serie	WER1500
Übertragungsart	elektrisch
Funktion	Signalstrom
Passend für Baugröße	HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
Passend für	Festteil
Anzahl Kontakte	8
Verbindungsart	Federkontakte
Nennstrom [A]	2
Betriebsspannung [V]	30
Anschlussgewinde	M12
Anschlusstyp	Stecker
Anschlussart	Rundsteckverbinder*
Anschlussausrichtung	radial
Fügekraft [N]	8
Lösekraft [N]	-
Zulassungen	LABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529	IP54**
Gewicht [kg]	0,047

*Steckerdurchmesser beachten, nur für konfektionierte Leitungen geeignet

** nur im gekoppelten Zustand

