

ELEMENTO DI CONNESSIONE

WER1500FSI08-00-A

► Dati tecnici	
Numero d'ordine	WER1500FSI08-00-A
Serie	WER1500
Tipo di trasmissione	elettrica
Funzione	Corrente di segnale
Adatto per dimensioni costruttive	HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
Adatto per	Parte fissa
Numero contatti	8
Tipo di collegamento	Contatti molleggiati
Corrente nominale [A]	2
Tensione di esercizio [V]	30
Filettatura di collegamento	M12
Modalità di connessione	Spina
Tipo di connessione	Connettore rotondo*
Orientamento del collegamento	radiale
Forza di accoppiamento [N]	8
Forza di distacco [N]	-
Certificazioni	LABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP54**
Peso [kg]	0.047

* osservare il diametro del connettore, adatto solo a cavi assemblati

** solo nello stato accoppiato

