

ENERGIEELEMENT

WER1500FSI24-05-A

► Technische Daten

Bestell-Nr.	WER1500FSI24-05-A
Serie	WER1500
Übertragungsart	elektrisch
Funktion	Signalstrom
Passend für Baugröße	HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
Passend für	Festteil
Anzahl Kontakte	24
Verbindungsart	Federkontakte
Nennstrom [A]	3
Betriebsspannung [V]	60
Anschlussgewinde	-
Anschlusstyp	Konfektionierbar
Anschlussart	Freies Litzenende
Anschlusausrichtung	axial
Fügekraft [N]	24
Lösekraft [N]	-
Schutzart nach IEC 60529	IP40*
Gewicht [kg]	0,016

* nur im gekoppelten Zustand

