

# ENERGIEELEMENT

## WER1500FSI36-05-A

| Bestell-Nr.              | ► Technische Daten                                                                                          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                    | WER1500                                                                                                     |
| Übertragungsart          | elektrisch                                                                                                  |
| Funktion                 | Signalstrom                                                                                                 |
| Passend für Baugröße     | HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A |
| Passend für              | Festteil                                                                                                    |
| Anzahl Kontakte          | 36                                                                                                          |
| Verbindungsart           | Federkontakte                                                                                               |
| Nennstrom [A]            | 3                                                                                                           |
| Betriebsspannung [V]     | 60                                                                                                          |
| Anschlussgewinde         | -                                                                                                           |
| Anschlussstyp            | Konfektionierbar                                                                                            |
| Anschlussart             | Freies Litzenende                                                                                           |
| Anschlussausrichtung     | axial                                                                                                       |
| Fügekraft [N]            | 36                                                                                                          |
| Lösekraft [N]            | -                                                                                                           |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP40 *                                                                                                      |
| Gewicht [kg]             | 0,02                                                                                                        |

\* nur im gekoppelten Zustand

