

# ENERGIEELEMENT

## WER1500LIL01-00-A

| ► Technische Daten       |                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestell-Nr.              | WER1500LIL01-00-A                                                                                                                                   |
| Serie                    | WER1500                                                                                                                                             |
| Übertragungsart          | Kommunikation                                                                                                                                       |
| Datenübertragung         | IO-Link                                                                                                                                             |
| Passend für Baugröße     | HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B |
| Passend für              | Losteil                                                                                                                                             |
| Anzahl Kontakte          | 5                                                                                                                                                   |
| Verbindungsart           | Federkontakte                                                                                                                                       |
| Nennstrom [A]            | 5                                                                                                                                                   |
| Betriebsspannung [V]     | 30                                                                                                                                                  |
| Anschlussgewinde         | M12                                                                                                                                                 |
| Codierung                | A                                                                                                                                                   |
| Anschlusstyp             | Buchse                                                                                                                                              |
| Anschlussart             | Rundsteckverbinder                                                                                                                                  |
| Anschlussausrichtung     | radial </td                                                                                                                                         |
| Fügekraft [N]            | 10                                                                                                                                                  |
| Lösekraft [N]            | -                                                                                                                                                   |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP54 *                                                                                                                                              |
| Gewicht [kg]             | 0,03                                                                                                                                                |

\* nur im gekoppelten Zustand



