

ELEMENT ZASILAJĄCY

WER1500LIL01-00-A

Nr katalogowy	► Dane techniczne
	WER1500LIL01-00-A
Seria	WER1500
Rodzaj przenoszenia	Komunikacja
Transmisja danych	IO-Link
Pasuje do rozmiar	HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR-5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
Pasuje do	Element luźny
Liczba styków	5
Rodzaj połączenia	Styki sprężynowe
Prąd znamionowy [A]	5
Napięcie robocze [V]	30
Gwint przyłączy	M12
Kodowanie	A
Typ przyłącza	Gniazdo
Rodzaj przyłączenia	Złącze okrągłe
Orientacja połączeń	radialna
Siła spajająca [N]	10
Siła rozdzielająca [N]	-
Typ ochrony wg IEC 60529	IP54 *
Masa [kg]	0.03

*tylko w stanie sprężonym



