


ENERGIEELEMENT

WER1500LIL01-19-A


► Technische Daten

Bestell-Nr.	WER1500LIL01-19-A
Serie	WER1500
Übertragungsart	Kommunikation
Funktion	Hot-Plug
Datenübertragung	IO-Link
Passend für Baugröße	HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
Passend für	Losteil
Anzahl Kontakte	5
Verbindungsart	Federkontakte
Nennstrom [A]	2
Betriebsspannung [V]	30
Anschlussgewinde	M12
Codierung	A
Anschlusstyp	Buchse
Anschlussart	Rundsteckverbinder
Anschlussausrichtung	radial </td
Fügekraft [N]	10
Lösekraft [N]	-
Zulassungen	LABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529	IP54 *
Gewicht [kg]	0,034

*nur im gekoppelten Zustand



PIN-Belegung



PIN-Belegung

