

WER2000FPL06-12-B

► Caractéristiques techniques	
N° de commande	WER2000FPL06-12-B
Série	WER2000
Mode de transfert	pneumatique
Pour taille de fabrication	HWR / FWR / WWR – 63 / 80
Pour	Partie fixe
Nombre de raccords pour fluides	6
Raccord fileté	M5
Pression de service [bar]	-0.6 ... 10
Débit par transmetteur [l/min]	150
Orientation du raccordement	radiale
Protection de IEC 60529	IP54*
Poids [kg]	0.033

*uniquement dans l'état couplé

