


Nr katalogowy	Dane techniczne
Pasuje do	Część stała
Rodzaj połączenia *	Styki sprężynowe
Rodzaj przyłączenia	Złącze okrągłe
Gwint przyłączeniowy	M8
Liczba styków	8
Typ przyłącza	Gniazdo
Prąd znamionowy [A]	1.5
Napięcie robocze [V DC] **	30
Masa [kg]	0.05

*FST = wtyk płaski, RST = wtyk okrągły, FRL = swobodny koniec przewodu

**Dane przy uziemieniu klienta, 60 V bez uziemienia



Obłożenie PIN-ów

