

WER201FSI08-10-A

Objednávacie č.	► Technické údaje
Vhodné pre	Pevný diel
Druh spojenia *	Pružinové kontakty
Druh pripojeniaen	Okrúhly konektor
Prípojný závit	M8
Počet kontaktov	8
Typ pripojenia	Zdierka
Menovitý prúd [A]	1.5
Prevádzkové napätie [V DC] * *	30
Hmotnosť [kg]	0,05

* FST = plochá zásuvka, RST = okrúhly konektor, FRL = voľný koniec prameňa vodiča

** Údaje pri uzemnení na strane zákazníka, 60 V bez uzemnenia

