

| Nr katalogowy | Dane techniczne |
|----------------------------|------------------|
| Pasuje do | Element luźny |
| Rodzaj połączenia * | Styki sprężynowe |
| Rodzaj przyłączenia | Złącze okrągłe |
| Gwint przyłączeniowy | M8 |
| Liczba styków | 8 |
| Typ przyłącza | Kotek |
| Prąd znamionowy [A] | 1.5 |
| Napięcie robocze [V DC] ** | 30 |
| Masa [kg] | 0.028 |

*FST = wtyk płaski, RST = wtyk okrągły, FRL = swobodny koniec przewodu

**Dane przy uziemieniu klienta, 60 V bez uziemienia

