





ENERGIEELEMENT

WER3000FEN01-00-A


► Technische Daten

Bestell-Nr.	WER3000FEN01-00-A
Serie	WER3000
Übertragungsart	Kommunikation
Datenübertragung	Ethernet, Profibus, Profinet, EtherCAT, Interbus, CAN-BUS, USB 2.0, PoE
Passend für Baugröße	WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Passend für	Festteil
Verbindungskategorie	CAT6a
Datenrate [Mbit/s]	10000
Anzahl Kontakte	8
Anschlussgewinde	M12
Codierung	X
Nennstrom [A]	0.75
Betriebsspannung [V]	48
Anschlusstyp	Buchse
Fügekraft [N]	14
Lösekraft [N]	14
Zulassungen	LABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529	IP40 *
Gewicht [kg]	0,18

*nur im gekoppelten Zustand



PIN-Belegung



PIN-Belegung

