

# ENERGIEELEMENT

## WER3000FIL01-18-A

► Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>WER3000FIL01-18-A</b>
Serie	WER3000
Übertragungsart	elektrisch
Datenübertragung	IO-Link
Passend für Baugröße	WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200
Passend für	Festteil
Anzahl Kontakte	4
Verbindungsart	kontaktlos
Nennstrom [A]	1.7
Betriebsspannung [V]	24
Anschlussgewinde	M12
Codierung	A
Anschlussstyp	Stift
Anschlussart	Rundsteckverbinder
Anschlussausrichtung	axial
Schutzart nach IEC 60529	IP67
Gewicht [kg]	0,25

