

WER3000FLA01-27-A

주문번호

시리즈

전송 유형

기능

사이즈에 적합

적합

접점 갯수

연결 종류

정격 전류 [A]

전원전압 [V]

연결부 나사산

연결부 유형

연결부 종류

포트 방향

접합력 [N]

해제력 [N]

권한 부여

IEC 60529 준거 보호방식

무게 [kg]

기술 데이터

WER3000FLA01-27-A

WER3000

전기식

초음파 용접

WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200

고정부품

1

플러그-인 커넥터

6

2000*

-

핀

BNC High Voltage

방사 방향

18

18

LABS / REACH / RoHS

-

0.21

* 오염도 2의 경우

