

WER3000FPL01-04

| ► Caractéristiques techniques | |
|---------------------------------|---|
| N° de commande | WER3000FPL01-04 |
| Série | WER3000 |
| Mode de transfert | pneumatique |
| Pour taille de fabrication | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
| Pour | Partie fixe |
| Nombre de raccords pour fluides | 1 |
| Raccord fileté | G3/8" |
| Pression de service [bar] | -0.6 ... 10 |
| Débit par transmetteur [l/min] | 1100 |
| Orientation du raccordement | radiale ou axiale |
| Protection de IEC 60529 | IP54* |
| Poids [kg] | 0.13 |

*uniquement dans l'état couplé

