

WER3000FPL01-04

Objednávacie č.	► Technické údaje
Séria	WER3000
Typ prenosu	pneumaticky
Vhodné pre konštrukčnú veľkosť	WWR / WWR1000 – 100 / 125 / 160 / 200
Vhodné pre	Pevný diel
Počet fluidných spojok	1
Prípojný závit	G3/8"
Prevádzkový tlak [bar]	-0,6 ... 10
Prietok každého jedného prenášača [l/min]	1100
Orientácia pripojenia	radiálne alebo axiálne
Druh krytia potiem IEC 60529	IP54*
Hmotnosť [kg]	0,13

*len v spojenom stave

