

# ENERGETICKÉ ELEMENTY

## WER3000FPN01-00

► Technické údaje	
<b>Objednávacie č.</b>	<b>WER3000FPN01-00</b>
Séria	WER3000
Typ prenosu	Vysielač zbernice
Dátový prenos	Profinet/Industrial Ethernet
Vhodné pre konštrukčnú veľkosť	WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200
Vhodné pre	Pevný diel
Počet kontaktov	4
Druh spojenia	zástrčkové spojenie
Kategória spojenia	CAT5
Prenosový výkon údajov [Mbit/s]	100
Prípojný závit	M12
Kódovanie	D
Typ pripojenia	Zdierka
Druh pripojeniaen	Okrúhly konektor
Orientácia pripojenia	radiálne alebo axiálne
Spájacia sila [N]	40
Sila rozpojenia [N]	40
Druh krytia potiem IEC 60529	IP54*
Hmotnosť [kg]	0,11

\*len v spojenom stave



