

ENERGIEELEMENT

WER3000FSI08-18-A

► Technische Daten

Bestell-Nr.	WER3000FSI08-18-A
Serie	WER3000
Übertragungsart	elektrisch
Passend für Baugröße	WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200
Passend für	Festteil
Anzahl Kontakte	8+2
Verbindungsart	kontaktlos
Nennstrom [A]	0,2
Strombelastung je Ausgang max. [A]	0,2
Betriebsspannung [V]	24
Anschlussgewinde	M12
Anschlusstyp	Stift
Anschlussart	Rundsteckverbinder
Anchlussausrichtung	axial
Schutzart nach IEC 60529	IP67
Gewicht [kg]	0,24

