

WER3000FSI19-09-A

Objednávacie č.	► Technické údaje
Séria	WER3000
Typ prenosu	elektrický
Funkcia	Prúdový signál
Vhodné pre konštrukčnú veľkosť	WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200
Vhodné pre	Pevný diel
Počet kontaktov	19
Druh spojenia	Pružinové kontakty
Menovitý prúd [A]	3
Prevádzkové napätie [V]	60
Prípojný závit	M23
Typ pripojenia	Kolík
Druh pripojeniaen	Okrúhly konektor
Orientácia pripojenia	radiálne alebo axiálne
Spájacia sila [N]	19
Sila rozpojenia [N]	-
Druh krytia potiem IEC 60529	IP54*
Hmotnosť [kg]	0,13

*len v spojenom stave

