

Nr katalogowy	WER3000LIL01-00
Seria	WER3000
Rodzaj przenoszenia	elektryczne
Transmisja danych	IO-Link
Pasuje do rozmiar	WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200
Pasuje do	Element luźny
Liczba styków	5
Rodzaj połączenia	Złącze wtykane
Prąd znamionowy [A]	5
Napięcie robocze [V]	30
Gwint przyłączeniowy	M12
Kodowanie	A
Typ przyłącza	Gniazdo
Rodzaj przyłączenia	Złącze okrągłe
Orientacja połączeń	radialna lub osiowa
Siła spajająca [N]	40
Siła rozdzielająca [N]	40
Typ ochrony wg IEC 60529	IP54*
Masa [kg]	0.11

*tylko w stanie sprzężonym

