

WER3000LLA01-27-A

▶ 기술 데이터	
주문번호	WER3000LLA01-27-A
시리즈	WER3000
전송 유형	전기식
기능	초음파 용접
사이즈에 적합	WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200
적합	비고정 부품
접점 갯수	1
연결 종류	플러그-인 커넥터
정격 전류 [A]	6
전원전압 [V]	2000*
연결부 나사산	-
연결부 유형	핀
연결부 종류	BNC High Voltage
포트 방향	방사 방향
접합력 [N]	18
해제력 [N]	18
IEC 60529 준거 보호방식	-
무게 [kg]	0.22

*오염도 2의 경우

