

Nr katalogowy	Dane techniczne
Seria	WER3000
Rodzaj przenoszenia	elektryczne
Funkcja	Spawanie ultradźwiękowe
Pasuje do rozmiar	WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200
Pasuje do	Element luźny
Liczba styków	1
Rodzaj połączenia	Złącze wtykane
Prąd znamionowy [A]	6
Napięcie robocze [V]	2000*
Gwint przyłączeniowy	-
Typ przyłącza	Kołek
Rodzaj przyłączenia	BNC High Voltage
Orientacja połączeń	radialna
Siła spajająca [N]	18
Siła rozdzielająca [N]	18
Typ ochrony wg IEC 60529	-
Masa [kg]	0.22

* dla stopnia zanieczyszczenia 2

