

能源模块

WER3000LPB01-00

订购编号	技术数据
系列	WER3000
传输设置	总线发射器
数据传输	Profibus
适合多种结构尺寸	WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200
可匹配于	非固定端
接触点/面数量	5
连接方式	型插拔连接器
连接类别	-
数据传输率 [Mbit/s]	12
固定螺纹	M12
编码	B
连接类型	插座
固定类型	圆形连接器
连接方向	径向或轴向
连接力 [N]	40
释放力 [N]	40
根据IEC 60529标准安全保护	IP54*
重量 [kg]	0.12

*仅在耦合状态下



