

ENERGETICKÉ ELEMENTY

WER3000LPN01-00

Objednávacie č.	► Technické údaje
Séria	WER3000
Typ prenosu	Vysielač zbernice
Dátový prenos	Profinet/Industrial Ethernet
Vhodné pre konštrukčnú veľkosť	WWR / WWR1000 – 100 / 125 / 160 / 200
Vhodné pre	Voľný diel
Počet kontaktov	4
Druh spojenia	zástrčkové spojenie
Kategória spojenia	CAT5
Prenosový výkon údajov [Mbit/s]	100
Prípojný závit	M12
Kódovanie	D
Typ pripojenia	Zdierka
Druh pripojeniaen	Okrúhly konektor
Orientácia pripojenia	radiálne alebo axiálne
Spájacia sila [N]	40
Sila rozpojenia [N]	40
Druh krytia potiem IEC 60529	IP54*
Hmotnosť [kg]	0,11

*len v spojenom stave



