


# 能源模块

## WER3000LSI13-26-A

| 订购编号              | WER3000LSI13-26-A                     |
|-------------------|---------------------------------------|
| 系列                | WER3000                               |
| 传输设置              | 电动                                    |
| 功能                | 工具编码                                  |
| 适合多种结构尺寸          | WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200 |
| 可匹配于              | 非固定端                                  |
| 接触点/面数量           | 13+6                                  |
| 连接方式              | 弹簧触点                                  |
| 标准流量 [A]          | 3                                     |
| 电源电压 [V]          | 60                                    |
| 固定螺纹              | M23                                   |
| 连接类型              | 插座                                    |
| 固定类型              | 圆形连接器                                 |
| 连接方向              | 径向或轴向                                 |
| 连接力 [N]           | 19                                    |
| 释放力 [N]           | -                                     |
| 根据IEC 60529标准安全保护 | IP54*                                 |
| 重量 [kg]           | 0.16                                  |

\*仅在耦合状态下



|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |

