

WER3000LSI19-00

订购编号	技术数据
WER3000LSI19-00	WER3000
系列	WER3000
传输设置	电动
功能	信号电流
适合多种结构尺寸	WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200
可匹配于	非固定端
接触点/面数量	19
连接方式	型插拔连接器
标准流量 [A]	6
电源电压 [V]	63
固定螺纹	M23
连接类型	插座
固定类型	圆形连接器
连接方向	径向或轴向
连接力 [N]	70
释放力 [N]	50
根据IEC 60529标准安全保护	IP54*
重量 [kg]	0.14

*仅在耦合状态下

