

ENERGIEELEMENT

WER3000LSI19-09-A

► Technische Daten

Bestell-Nr.	WER3000LSI19-09-A
Serie	WER3000
Übertragungsart	elektrisch
Funktion	Signalstrom
Passend für Baugröße	WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200
Passend für	Losteil
Anzahl Kontakte	19
Verbindungsart	Federkontakte
Nennstrom [A]	3
Betriebsspannung [V]	60
Anschlussgewinde	M23
Anschlussstyp	Buchse
Anschlussart	Rundsteckverbinder
Anschlussausrichtung	radial oder axial
Fügekraft [N]	19
Lösekraft [N]	-
Schutzart nach IEC 60529	IP54*
Gewicht [kg]	0,15

*nur im gekoppelten Zustand

